FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2989213

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Firewall/Router in formato PCI frequenza di clock del processore 533 MHz

Dati commerciali

Codice articolo	2989213
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DNN312
GTIN	4046356298933
Peso per pezzo (confezione inclusa)	115,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	115,7 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Interfacce

Ethernet

Collegamento	RJ45
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
LED di segnalazione	WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity
Numero di canali	2

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Funzionalità di base	Firewall/Router

Requisiti di sistema

Browser supportati	Supporto HTTPS necessario

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Router di sicurezza senza montaggio su guide di supporto
Formato	PCI
Funzionalità di base	Firewall/Router

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	max. 2,5 W
Diagnostica locale	un LED per porta Activity LED rosso
	un LED per porta Link attivo LED verde

Alimentazione

Collegamento alimentazione	mediante bus PCI

Dati di collegamento

Collegamento	RJ45, schermato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 % (senza condensa)

Montaggio

Tipo di montaggio	Slot PCI

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE

Segnalazione

Segnalazione stato	Link/Aktivity per porta

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com