

PSBJ 3/52/6 GY - Presa multipla di prova



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048085>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Presa multipla di prova, numero poli: 1, colore: grigio



I vantaggi

- La presa per spina di prova PSBJ... viene impiegata in sostituzione della vite di ponticellamento standard, permettendo così una presa di tensione sicura su un gruppo di morsetti ponticellati
- Le prese per spine di prova sono appositamente realizzate per i casi applicativi speciali per alimentazioni

Dati commerciali

Codice articolo	3048085
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4017918880989
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,49 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

PSBJ 3/52/6 GY - Presa multipla di prova



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048085>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presca per spine di prova
Numero di poli	1

Dati di collegamento

Coppia di serraggio presa di prova	M3
Collegamento	Connessione a vite

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6 mm
Diametro connettore	4 mm
Filettatura	M3

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	Ottone
Materiale isolante	PA
Materiale contatto	PE-LD, ottone argentato

Montaggio

Filettatura	M3
-------------	----


PSBJ 3/52/6 GY - Presa multipla di prova

3048085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048085>

Disegni

Disegno quotato



PSBJ 3/52/6 GY - Presa multipla di prova

3048085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048085>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------