

KEL 16/8 - Telaio di tenuta

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3063044>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio di tenuta, materiale: PA, colore: nero, lunghezza: 120 mm, larghezza: 58 mm, altezza: 17 mm

Descrizione del prodotto

Telai di tenuta KEL, piccoli

Dati commerciali

Codice articolo	3063044
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	AF7CAX
GTIN	4046356300773
Peso per pezzo (confezione inclusa)	99,21 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	93,05 g
Paese di origine	DE

KEL 16/8 - Telaio di tenuta

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3063044>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telai per isolatori passanti
------------------	------------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	58 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza	120 mm
Distanza fori orizzontale	32 mm
Distanza fori verticale	103 mm
Diametro foro	5,5 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	86 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------


KEL 16/8 - Telaio di tenuta

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3063044>



Disegni



KEL 16/8 - Telaio di tenuta

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3063044>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-13.0	27142421

KEL 16/8 - Telaio di tenuta

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3063044>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com