


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240049



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa Faston, rossa, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

I vantaggi

- "Easy Entry" inserimento semplice e sicuro dei conduttori
- · Assenza di alogeni
- · Area di pinzatura saldobrasata per forze di estrazione elevate
- · Stagnato elettroliticamente

Dati commerciali

Codice articolo	3240049
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3451
Codice prodotto	BH3451
GTIN	4046356452670
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,625 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,625 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240049



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati
	con sistema "Easy Entry"
	Brasato
	PA isolato

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	2,8 mm
Lunghezza anelli	18,5 mm
Lunghezza collare isolante	10,5 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Spessore materiale min.	0,25 mm
Misure interne collare isolante	4,1 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Ottone
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnata
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati	tecr	nic	٠i
Dau	leci	IIC	,

Landa and the control of the control	10.5
Lunghezza anelli	18,5 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C 105 °C




https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240049



Disegni







3240049

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240049

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27400204
	ECLASS-15.0	27400204
ETIM		
	IIVI	
	ETIM 9.0	EC001052
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	27121700



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240049



Environmental product compliance

EU RoHS

20 10.10		
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga	
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E	
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite	
EU REACH SVHC		
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%	

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com