

# WT-BASE LS HF 6 - Presa fascette fermacavo



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240708>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Preso per fascette per cavi, per fascetta per cavi fino a 6 mm di larghezza, autoadesiva (gomma) e a vite, foro di fissaggio 5 mm, esecuzione fascetta per cavi 4 lati



## Dati commerciali

Codice articolo	3240708
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE713Z
Codice prodotto	BE713Z
GTIN	4046356703956
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,688 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	HR

# WT-BASE LS HF 6 - Presa fascette fermacavo



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240708>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	180 N

### Dimensioni

Larghezza	27 mm
Altezza	6,5 mm
Lunghezza	27 mm
Diametro foro	5 mm

### Misure interne

Larghezza_interna	6 mm
-------------------	------

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Cavo / linea

Resistenza alla trazione	180 N
--------------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	15 °C ... 40 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
	incollare

# WT-BASE LS HF 6 - Presa fascette fermacavo



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240708>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

### ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# WT-BASE LS HF 6 - Presa fascette fermacavo



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240708>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)