

UMK-SE 11,25 - Elemento laterale



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970002>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scanalatura portacartellini



Dati commerciali

Codice articolo	2970002
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDCA
Codice prodotto	ACHDCA
GTIN	4017918087531
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,09 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

UMK-SE 11,25 - Elemento laterale

2970002


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970002>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UMK
Famiglia di prodotti	UMK SE
Esecuzione	Elemento laterale
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Profondità	15,5 mm
Lunghezza	11,25 mm

Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	77 mm
------------------------------	-------

Misure interne

Larghezza profilo (interno)	72,2 mm
-----------------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

UMK-SE 11,25 - Elemento laterale

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970002>

Disegni



UMK-SE 11,25 - Elemento laterale



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970002>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970002>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UMK-SE 11,25 - Elemento laterale



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970002>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-SE 11,25 - Elemento laterale



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970002>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com