

# SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - マーキングカード



0804073:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0804073:0021>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



マーキングカード、シート、ホワイト (RAL 9010)、横方向に印字: 連番21 ... 30、取付けタイプ: 粘着剤、端子台幅: 3.5 mm、個別ラベル数: 14、テキストフィールドの高さ: 2.8 mm、テキストフィールドの幅: 3.5 mm

## 販売用データ

アイテム番号	0804073:0021
梱包単位	10 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産 (返品不可)
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2123
GTIN	4017918494186
1個あたりの重量 (梱包を含む)	0.66 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.6 g
関税率	49119900
生産国	PL

## 技術データ

### 製品特性

製品の種類	端子台マーキング
ピッチ	3.5 mm

### マーキング

個別ラベル数	14
シートあたりの行数	14
印字方向	横方向に印字
印字	連番21 ... 30

### 取付け

取付けタイプ	粘着剤
--------	-----

### 材料仕様

色	白 (RAL 9010)
部材	ポリエステル
ベースエレメント材質	ポリエステル

### 環境条件と実際の条件

#### 周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 150 °C
推奨周囲温度 (保管時/輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時/輸送時)	50 %

### 寸法

幅	3.5 mm
高さ	2.8 mm
ピッチ	3.5 mm

#### テキストフィールド

テキストフィールドの幅	3.5 mm
テキストフィールドの高さ	2.8 mm

### 規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

0804073:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0804073:0021>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0804073:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0804073:0021>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)