# SAC-3P-20,0-PUR/BI-1L-Z - Cavi

1400708

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400708

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavi, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1400708 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1DDA |
| Codice prodotto | AF1DDA |
| GTIN | 4046356510783 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 633 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 584,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |

# Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione nominale $U_N$ | 24 V AC |
| | 24 V DC |

## Connettori

### Connessione 1

| | |
|---|---|
| Tipo | estremità conduttore libera |

### Connessione 2

| | |
|---|---|
| Tipo | Connettore per valvole BI (11 mm) |
| Circuito di protezione | Diodo Z |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400708

**EAC-RoHS**
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

**CSAus**
ID omologazione: 13631

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| | 24 V | 6 A | - | - |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060312 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001855 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide(n. CAS: 1303-86-2) |
| | Lead monoxide (lead oxide)(n. CAS: 1317-36-8) |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com