

# SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Cavi



1439094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439094>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavi, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore per valvole C (8 mm), con 1 LED , lunghezza cavo: 5 m

## Dati commerciali

Codice articolo	1439094
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1DNA
Codice prodotto	AF1DNA
GTIN	4046356505192
Peso per pezzo (confezione inclusa)	176 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	168,7 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

1439094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439094>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole
------------------	---

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	24 V AC
	24 V DC

### Connettori

#### Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Tipo di codifica	A

#### Connessione 2

Tipo	Connettore per valvole C (8 mm)
------	---------------------------------

### Cavo / linea

Lunghezza cavo	5 m
----------------	-----

# SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Cavi



1439094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439094>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439094>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387



**CSAus**

ID omologazione: 13631

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
	24 V	4 A	-	-

# SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Cavi



1439094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439094>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27060312

### ETIM

ETIM 9.0

EC001855

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31251500

1439094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439094>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Diboron trioxide(n. CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n. CAS: 1317-36-8)
SCIP	c49eaacd-9cf6-4cdf-88f4-a22968b8e5c3

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)