


CD-HF 120X60 BU - ケーブルダクト



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240607>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ケーブルダクト、青、ハロゲンフリー、上部とベースで構成、幅：120 mm、高さ：60 mm、長さ：2000 mm

販売用データ

アイテム番号	3240607
梱包単位	6 pc
最低注文数	6 pc
プロダクトキー	BE7442
GTIN	4046356630238
1個あたりの重量（梱包を含む）	1,506 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	1,506 g
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	スロット入りケーブルトランキングシステム
-------	----------------------

接続データ

定格電線断面積	4519 mm ²
---------	----------------------

寸法

幅	120 mm
高さ	2000 mm
奥行き	60 mm
長さ	2000 mm

材料仕様

色	青 (RAL 5015)
部材	PC/ABS
UL94難燃性クラス	V0
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
コンポーネント	ハロゲンフリー

ケーブル/ライン

ハロゲンフリー	可
---------	---

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-25 °C ... 90 °C
--------	------------------

CD-HF 120X60 BU - ケーブルダクト



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240607>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0

27400703

ETIM

ETIM 9.0

EC000012

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

CD-HF 120X60 BU - ケーブルダクト



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240607>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp