

UEGM-MSTB - Custodie per l'elettronica



2781453

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., con connettore maschio Combicon a 12 poli

Dati commerciali

Codice articolo	2781453
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCCC
Codice prodotto	ACHCCC
GTIN	4017918068967
Peso per pezzo (confezione inclusa)	52,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45,5 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia completa
Serie di custodie	UEG
Famiglia di prodotti	UEGM-MSTB
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	12
Esecuzione	Custodia completa

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza di installazione	90,5 mm
Altezza NS 35/7,5	90,5 mm
Profondità	79 mm
Lunghezza	79 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

UEGM-MSTB - Custodie per l'elettronica


2781453

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>



Disegni

Disegno esploso



UEGM-MSTB - Custodie per l'elettronica

2781453

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

2781453

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---