

EMG 22-H 7,5MM KLAR - Copertura



2946159

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946159>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm, spessore: 22,5 mm



Dati commerciali

Codice articolo	2946159
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCBA
Codice prodotto	ACHCBA
GTIN	4017918082116
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,3 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

EMG 22-H 7,5MM KLAR - Copertura



2946159

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946159>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EMG
Famiglia di prodotti	EMG
Numero di poli	8
Esecuzione	Copertura
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Profondità	75 mm
Lunghezza	38 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Colore (Custodia)	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

EMG 22-H 7,5MM KLAR - Copertura



2946159

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946159>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 22-H 7,5MM KLAR - Copertura



2946159

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946159>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com