

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Teststekerstrook



0303419

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0303419>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststekerstrook, aantal polen: 1, kleur: transparant

Uw voordelen

- De teststekerbuis PSBJ... wordt in plaats van de normale verbindingsschroef gebruikt en garandeert een betrouwbare spanningsaftakking van een doorverbonden klemmengroep
- De teststekerbussen zijn speciaal afgestemd op de klemmen voor de energievoorziening

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0303419
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4017918000523
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,48 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,48 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Teststekerstrook



0303419

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0303419>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Teststekerbus
aantal polen	1

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	6 mm
Hoogte	6 mm
stiftdiameter	4,1 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	Messing
Isolatiemateriaal	PA
materiaal contact	PE-LD, messing verzilverd

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Teststekerstrook

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0303419>

Tekeningen



0303419

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0303419>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0303419>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl