

EMLC (15X9)R YE - Textieletiket

0800236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800236>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Textieletiket, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Uw voordelen

- Het EMLC-etiket is gemaakt van textielfolie en is zeer eenvoudig te verwijderen
- Maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLC ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800236
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356570794
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	157 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	147,2 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producteigenschap	Lage terugstelkracht
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	2500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	5
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 125 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	15 mm
Hoogte	9 mm
diepte	0,15 mm

Tekstveld	
Breedte tekstveld	15 mm
Hoogte tekstveld	9 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EMLC (15X9)R YE - Textietiket

0800236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800236>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLC (15X9)R YE - Textieletiket



0800236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800236>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl