

WT-STEEL SH 4,6X201 - 結束バンド



3240821

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240821>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



結束バンド、錆フリーのステンレス製（AISI 316）、最も過酷な環境に適している（塩水など）、ボールロック付き、すばやく確実に結束して固定

販売用データ

アイテム番号	3240821
梱包単位	100 pc
最低注文数	100 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE7132
GTIN	4046356705691
1個あたりの重量（梱包を含む）	2.63 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	2.5 g
関税率	73269098
生産国	GB

技術データ

製品特性

製品の種類	ケーブルタイ
導体張力GRP	890 N

寸法

幅	4.6 mm
長さ	201 mm
素材の最大厚さ	0.25 mm

材料仕様

RoHS準拠	あり
色	銀色
部材	ステンレス製1.4401/AISI 316
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

ケーブル/ライン

ケーブル外径	≤ 50.00 mm
導体張力	890 N

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-80 °C ... 538 °C
周囲温度（配線時）	-80 °C ... 538 °C
遠紫外線放射抵抗	あり
保管推奨条件	23 °C / 相対湿度50 %。オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することをお勧めします。

取付け

取付けタイプ	取外し不可
--------	-------

WT-STEEL SH 4,6X201 - 結束バンド

3240821

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240821>



認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240821>



cULus Listed
認証ID: E328576

DNV

認証ID: TAE000057Y

WT-STEEL SH 4,6X201 - 結束バンド



3240821

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240821>

分類

ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-STEEL SH 4,6X201 - 結束バンド



3240821

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240821>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp