

# PMH 2:GROSSBUCHSTABEN G - Adercoderingshuls



0800514:G

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800514:G>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercoderingshuls, horizontaal bedrukt met de hoofdletter: letters, geschikt voor diameters 3,0 ... 6,0 mm, geel, montagetechniek: opschuiven

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0800514:G     |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG222B        |
| Productcode                             | BG222B        |
| GTIN                                    | 4017918490560 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,33 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,33 g        |
| Douanetariefnummer                      | 49119900      |
| Land van herkomst                       | CZ            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Producttype | adercodering gecodeerd |
| codering    |                        |
| opdruk      | letters                |

### Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | opschuiven |
|-----------------|------------|

### Materiaal

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kleur                              | geel (RAL 1018)                      |
| materiaal                          | ethyleenvinylacetaat (EVA)           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                                   |
| toevoegingen                       | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 4,2 mm  |
| Hoogte  | 9,5 mm  |
| lengte  | 6,60 mm |

#### Buitenafmeting

|                |               |
|----------------|---------------|
| buitendiameter | 3 mm ... 6 mm |
|----------------|---------------|

#### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 4,20 mm |
| Hoogte tekstveld  | 2,60 mm |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

0800514:G

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800514:G>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)