

EMLPR (26,5X17,5) - Aanrakingsveiligheid



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800360>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Aanrakingsveiligheid, Vel, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 42



Uw voordelen

- Hoge mechanische en chemische belastbaarheid
- Zeer dikke, maar flexibele en transparante aanrakingsbeveiliging
- Geschikt voor langdurige buitentoepassingen
- Wordt ter bescherming van de coderingen op de CARRIER ... geplakt, resp. erin geklikt

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800360
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2414
Productcode	BG2414
GTIN	4046356612500
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,48 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,34 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

EMLPR (26,5X17,5) - Aanrakingsveiligheid



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800360>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	42
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	3

Afmetingen

Breedte	26,5 mm
lengte	17,5 mm

Materiaal

Sterkte folie	210 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	transparant
materiaal	PUR
toevoegingen	halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	4000 h

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
Aanbevolen opslagvereisten	18 ... 26 °C / 60 % relatieve luchtvochtigheid.
Opslagstabiliteit	12 maanden

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

EMLPR (26,5X17,5) - Aanrakingsveiligheid



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800360>

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002113
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLPR (26,5X17,5) - Aanrakingsveiligheid



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800360>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl