

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint



0801371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801371>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Druklint, voor THERMOMARK CARD, voor het bedrukken van de productgroepen UCT..., US... en UM..., lengte: 300 m, rollengte: 300 m, breedte: 110 mm, kleur: zwart

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801371
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1223
Productcode	BG1223
GTIN	4046356637787
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	348,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	324,4 g
Douanetariefnummer	96121010
Land van herkomst	FR

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Druklint
codering	
Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

Breedte	110 mm
lengte	300 m
Rollengte	300 m

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	5 °C ... 35 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	20 % ... 80 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	12 maanden

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint



0801371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801371>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl