

PMH 2:ZAHLEN 4 - Adercoderingshuls



0800501:0004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800501:0004>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercoderingshuls, horizontaal bedrukt met het getal: getallen, geschikt voor diameters 3,0 ... 6,0 mm, geel, montagetechniek: opschuiven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800501:0004
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG222B
Productcode	BG222B
GTIN	4017918489939
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,321 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,321 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

PMH 2:ZAHLEN 4 - Adercoderingshuls



0800501:0004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800501:0004>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering gecodeerd
uitvoering	Profiel

codering

opdruk	getallen
--------	----------

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	ethyleenvinylacetaat (EVA)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Afmetingen

Breedte	4,2 mm
Hoogte	9,5 mm
lengte	6,60 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	3 mm ... 6 mm
----------------	---------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	4,20 mm
Hoogte tekstveld	2,60 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

0800501:0004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800501:0004>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl