

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801733>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail geboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, standaardprofiel, kleur: zilver

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801733
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	BE7244
Productcode	BE7244
GTIN	4017918006686
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	660 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	660 g
Douanetariefnnummer	72166190
Land van herkomst	DE

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord



0801733


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801733>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerail
-------------	-------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35 mm
gatbreedte	15 mm
gathoogte	6,2 mm
diepte	7,5 mm
lengte	2000 mm
boorgatafstand	25 mm
printgatdiameter	6,2 mm ... 15 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal
coating	verzinkt, met dikke-film passivering

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
tests	volgens EN 60715


NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801733>



Tekeningen



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801733>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801733>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl