

CLIPFIX 35 WH - Eindsteun

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0802723>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm NS 35/7,5- of NS 35/15-montagerail, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, breedte: 9,5 mm, kleur: wit



Uw voordelen

- Bouwbreedte slechts 9,5 mm
- Royaal codeerbaar
- Phoenix Contact heeft de CLIPFIX-eindsteunen zo ontworpen dat ze betrouwbaar op de diverse railsystemen kunnen worden bevestigd

Commerciële gegevens


Artikelnummer	0802723
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE7111
Productcode	BE7111
GTIN	4046356860819
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Eindsteunen
-------------	-------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	9,5 mm
Hoogte	55,6 mm
Diepte op NS 35/7,5	35,5 mm
lengte	55,6 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage


montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15

Tekeningen

Maatschets



Maatschets



CLIPFIX 35 WH - Eindsteun

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0802723>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl