

# ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Zackband




0805739:0011

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805739:0011>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 11 ... 20, wit, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, montagetechniek: vergrendelen



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0805739:0011  |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2122        |
| Productcode                             | BG2122        |
| GTIN                                    | 4017918505172 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,11 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,11 g        |
| Douanetariefnummer                      | 49119900      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Producttype | Klemmenmarker |
| Rastermaat  | 4,2 mm        |

### codering

|        |           |
|--------|-----------|
| opdruk | 11 ... 20 |
|--------|-----------|

### Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010)             |
| materiaal                          | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C                                                          |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

### Afmetingen

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 4,15 mm |
| Hoogte     | 10,5 mm |
| diepte     | 4,20 mm |
| Rastermaat | 4,2 mm  |

#### Tekstveld

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Breedte tekstveld | 4,20 mm  |
| Hoogte tekstveld  | 10,50 mm |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

0805739:0011

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805739:0011>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)