

SS-3R 20X7 WH - Relaisschildje-codering



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807740>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjesmat, voor Siemens schakelapparatuurserie SIRIUS 3R, 40-delig, 20 stroken à 2 schildjes, codeerbaar met B-STIFT, CMS-systeem of BMKT-etiketten, schrijfvlak: 20 x 7 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0807740
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2413
Productcode	BG2413
GTIN	4017918156954
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,7 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Rastermaat	20 mm
------------	-------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	40
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	2
Aantal coderingsstroken	20

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	ABS

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

Afmetingen

Breedte	19 mm
Hoogte	7,5 mm
diepte	1 mm
Rastermaat	20 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	20 mm
Hoogte tekstveld	7 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

SS-3R 20X7 WH - Relaisschildje-codering



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807740>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SS-3R 20X7 WH - Relaisschildje-codering



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807740>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl