

CES-B10-WRG-BK - Vlakke afdichting

0801725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801725>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vlakke afdichting van NBR, grootte B10



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801725
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7CZX
Productcode	AF7CZX
GTIN	4046356675246
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,45 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,73 g
Douanetariefnnummer	40169300
Land van herkomst	DE

CES-B10-WRG-BK - Vlakke afdichting

0801725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801725>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
bouwworm	B10

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57,5 mm
Hoogte	2,5 mm
lengte	99,2 mm
boorgatafstand horizontaal	83 mm
boorgatafstand verticaal	32 mm
printgatdiameter	4,5 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C (statisch)
--------------------------------	-----------------------------

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

CES-B10-WRG-BK - Vlakke afdichting

0801725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801725>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801725>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

CES-B10-WRG-BK - Vlakke afdichting



0801725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801725>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,409 kg CO2e
---------	---------------