


SS-ZB YE CUS - Relaisschildje-Zackband



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824471>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaisschildje-Zackband, bestelbaar: per strook, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montage techniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 20 mm, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0824471
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BG8112
Productcode	BG8112
GTIN	4046356355223
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,76 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,244 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	apparatencodering gecodeerd
Rastermaat	20 mm

codering

Identificatietechnologie	Plotter
--------------------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing
-----------------	--

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Afmetingen

Breedte	8 mm
Rastermaat	20 mm
lengte	20 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

SS-ZB YE CUS - Relaisschildje-Zackband



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824471>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0824471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824471>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl