

SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Codering voor klemmen



0804552:0001

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804552:0001>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingskaart, zelfklevend, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 1 ... 10, 10-delige coderingsstroken met 10 gelijke decaden, wit, voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm, montage techniek: plakken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0804552:0001
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2123
Productcode	BG2123
GTIN	4017918501167
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,51 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,2 g
Douanetariefnr	49119900
Land van herkomst	PL

SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Codering voor klemmen



0804552:0001

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804552:0001>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering gecodeerd
Rastermaat	7,62 mm

codering

opdruk	1 ... 10
--------	----------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
------------------	--

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Afmetingen

Breedte	7,62 mm
Hoogte	5 mm
Rastermaat	7,62 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	7,62 mm
Hoogte tekstveld	5,00 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Codering voor klemmen



0804552:0001

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804552:0001>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl