

ZBN 18 CUS - Zackband

0825059

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825059>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 18 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 18 mm

Uw voordelen

- Bestaande uit vijf losse schildjes met 17,5 mm-raster
- Vlakke Zackbandstroken
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0825059
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BG8112
Productcode	BG8112
GTIN	4046356357869
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,82 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,82 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	apparatencodering gecodeerd
Rastermaat	18 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	5
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	5
Aantal coderingsstroken	1

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	vergrendelen in hoge coderingsuitsparing
-----------------	--

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Afmetingen

Breedte	17,5 mm
Rastermaat	18 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	18 mm
Hoogte tekstveld	5 mm

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl