

# AK-DST/UK - Schildjeshouder

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1000708>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



De afbeelding toont een combinatie van de varianten AK-DST-UK-coderingsschildjes en ESL 24x4-insteekstroken

Coderingsschildje, voor codering van groepen klemmen waarvan de bovenste coderingsuitsparing onder een hoek van 45° staat, bijv. UK-klemmen, inklikbaar in coderingsuitsparing, de coderingsuitsparing is 120° draaibaar en wordt met EST 24 x 4 of ESL 24 x 4 gecodeerd

## Commerciële gegevens

Artikelnummer	1000708
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BG211A
Productcode	BG211A
GTIN	4017918010324
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,898 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,896 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
-------------	------------------

### Afmetingen

Breedte	6,00 mm
Hoogte	39,80 mm
diepte	13,44 mm

### Tekstveld

Breedte tekstveld	24 mm
Hoogte tekstveld	4 mm

### Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	PA/PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA/polycarbonaat PC
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

### Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1000708>

## Classificaties

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1000708>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

### EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg

0,009 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)