

PKB 290X4,8 - Kabelbinder

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1005499>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbinder, afmetingen: l x b, 290 x 4,8 mm, kleur: transparant

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1005499
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BE7131
Productcode	BE7131
GTIN	4017918012564
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,97 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,97 g
Douanetarifnummer	39269097
Land van herkomst	US

PKB 290X4,8 - Kabelbinder

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1005499>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbinders
Trekvastheid GRP	220 N

Afmetingen

Breedte	4,8 mm
lengte	290 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

Trekvastheid	220 N
--------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-10 °C ... 60 °C
bestendigheid tegen UV-straling	ja

Montage

montagetechniek	niet losneembaar
-----------------	------------------

PKB 290X4,8 - Kabelbinder

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1005499>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl