

# ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 75 - Zackband



1050033:0075

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050033:0075>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met het gelijke getal: 75, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1050033:0075  |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2122        |
| Productcode                             | BG2122        |
| GTIN                                    | 4017918562359 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,266 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,066 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 49119900      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 75 - Zackband



1050033:0075

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050033:0075>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Producttype | klemmencodering gecodeerd |
| Rastermaat  | 5,2 mm                    |
| uitvoering  | hoog                      |

### codering

|        |    |
|--------|----|
| opdruk | 75 |
|--------|----|

### Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010)             |
| materiaal                          | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### UV-bestendigheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
|------------------|--------------------------------------------|

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Afmetingen

|            |        |
|------------|--------|
| Breedte    | 5 mm   |
| Rastermaat | 5,2 mm |

#### Tekstveld

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Breedte tekstveld | 5,15 mm  |
| Hoogte tekstveld  | 10,50 mm |

### Normen en bepalingen

|             |              |
|-------------|--------------|
| wisvastheid | DIN 30646    |
|             | DIN VDE 0611 |

# ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 75 - Zackband



1050033:0075

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050033:0075>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)