

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2 ... 3,5 mm, montagetechniek: opklikken, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm

Uw voordelen

- Codeerbaar met de kunststof schildjes UC-WMT ..., US-WMT ... of met de insteekstroken EMT ...
- Deze coderingshouders worden toegepast voor het naderhand coderen van reeds bedrade installaties

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0827081
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BG221A
Productcode	BG221A
GTIN	4046356416733
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,244 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouder kabel
-------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte	12 mm
Hoogte	5,6 mm
diepte	8,2 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	2 mm ... 3,5 mm
min. buitendiameter	2 mm
max. buitendiameter	3,5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	12 mm
Hoogte tekstveld	4 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	2 mm ... 3,5 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Montage

montagetechniek	opklikken
-----------------	-----------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0827081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0827081>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl