

# SD-WMS 5 (NU) CC:8 - Markeringsmateriaal



0828939:8

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828939:8>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adercoderingshuls, bedrukt met het getal: cijfers, grijs, montagetechniek: over de ader schuiven



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0828939:8     |
| Verpakkingseenheid                      | 200 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 200 Stuks     |
| Productcode                             | BG222B        |
| GTIN                                    | 4046356421607 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,05 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,05 g        |
| Land van herkomst                       | SE            |

# SD-WMS 5 (NU) CC:8 - Markeringsmateriaal



0828939:8

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828939:8>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Producttype | adercodering gecodeerd |
| uitvoering  | Profiel                |

### codering

|        |         |
|--------|---------|
| opdruk | cijfers |
|--------|---------|

### Montage

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| montagetechniek | over de ader schuiven |
|-----------------|-----------------------|

### Materiaal

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Kleur     | grijs             |
| materiaal | polyvinylchloride |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 3,2 mm  |
| Hoogte  | 5,5 mm  |
| lengte  | 4,20 mm |

### Buitenafmeting

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| buitendiameter | 2,5 mm ... 5 mm |
|----------------|-----------------|

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)