

# EML-RM (15X6)R - Etiket, kan verwijderd worden



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830529>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, kan verwijderd worden, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 4000, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 15 mm

## Uw voordelen

- Het EML-RM-etiket is geschikt voor tijdelijke codering
- Het etiket hecht goed en betrouwbaar, maar is ook weer eenvoudig te verwijderen zonder plakresten achter te laten. Eenmaal verwijderd is dit etiket niet opnieuw te gebruiken
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML-RM ... hebben een UL-toelating
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-RM ...-materiaal individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0830529       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG2411        |
| Productcode                             | BG2411        |
| GTIN                                    | 4046356720007 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 224,2 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 224,2 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Producttype       | Gerätemarker  |
| Producteigenschap | verwijderbaar |

### codering

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 4000                              |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5                                 |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor rollen |

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

### Materiaal

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Kleur        | wit (RAL 9010)             |
| materiaal    | polyester                  |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 120 °C                                                          |
| omgevingstemperatuur (montage)                     | > 15 °C                                                                    |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 15 mm   |
| Hoogte  | 6 mm    |
| diepte  | 0,07 mm |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 15 mm |
| Hoogte tekstveld  | 6 mm  |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# EML-RM (15X6)R - Etiket, kan verwijderd worden



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830529>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830529>



**cULus Recognized**

Toelatings-ID: MH48542

# EML-RM (15X6)R - Etiket, kan verwijderd worden



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830529>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# EML-RM (15X6)R - Etiket, kan verwijderd worden



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830529>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)