

WS 4-10 - Waarschuwingsschildje

1004225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004225>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Waarschuwingsschildje, Plaat, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht en waarschuwing in het Engels, montagetechniek: insteken, voor klemmen met een breedte van: 10 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1



Uw voordelen

- Het bevestigen van de waarschuwingsschildjes in de brugschachten van de UK ...-aansluitklemmen vindt plaats met kunststofschroeven
- Netaansluitklemmen worden door waarschuwingsschildjes veilig afgedekt en gecodeerd
- Het onbedoeld bedienen van de aansluitingen wordt hiermee voorkomen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1004225
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2511
Productcode	BG2511
GTIN	4017918011956
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,99 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,66 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Plant marker
bouwvorm	rechthoek
aantal polen	4
Rastermaat	10 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
opdruk	bliksemschicht en waarschuwing in het Engels

Afmetingen

Breedte	40 mm
Hoogte	22 mm
diepte	1 mm
Rastermaat	10 mm

Materiaal

Kleur	geel/zwart
materiaal	PVC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 65 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

WS 4-10 - Waarschuwingsschildje

1004225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004225>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

1004225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004225>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl