

PAB-SK 15 - Schildjesadapters

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013287>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Schildjesadapters, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm



Uw voordelen

- Groot hechtvermogen en optimale bevestiging op standaard apparaatoppervlakken
- Zelfklevende coderingshouder voor het coderen van apparaten en componenten
- De houders worden bijv. voorgemonteerd met UC-WMT ... en EMT ...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1013287
Verpakkingseenheid	500 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	500 Stuks
Verkoopcode	BG241A
Productcode	BG241A
GTIN	4017918013691
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,384 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,312 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	SE

PAB-SK 15 - Schildjesadapters

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013287>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	15 mm
Hoogte	9 mm
diepte	3,6 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	15 mm
Hoogte tekstveld	4 mm

Materiaal

Sterkte kleefstof	500 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	transparant
materiaal	PVC
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Temperatuurloggers

testspecificatie	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
testtemperatuur	80 °C

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PAB-SK 15 - Schildjesadapters

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013287>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PAB-SK 15 - Schildjesadapters



1013287

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013287>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl