

USA 10/4,6 - Railadapter




1202713

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202713>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Railadapter, voor M5-schroeven, diepte: 7,2 mm, breedte: 10 mm, hoogte: 42,6 mm, diameter: 4,8 mm, kleur: grijs, montagetechniek: opsteekmontage



Uw voordelen

- De universele adapters worden toegepast voor de bevestiging en opname van elektrische of elektronische schakeltoestellen
- Ze dienen voor een geïsoleerde opbouw van componenten of montagerails

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1202713
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	BE7114
Productcode	BE7114
GTIN	4017918018009
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,812 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

USA 10/4,6 - Railadapter

1202713

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202713>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
-------------	------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	10 mm
Hoogte	42,6 mm
diepte	7,2 mm
diameter	4,8 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	zonder coating

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	opsteekmontage
-----------------	----------------


USA 10/4,6 - Railadapter

1202713

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202713>



Tekeningen



USA 10/4,6 - Railadapter

1202713

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202713>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl