

CRIMPFOX MT 2,5 - Perstang

1204038

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204038>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimptang, voor het aansluiten van aders aan de moduul-buscontacten STG-MTN, crimpbereik: 0,5-2,5 mm², AWG: 20-14

Uw voordelen

- Crimptang voor het aansluiten van aders op de moduul-buscontacten STG-MTN
- 4 verschillende persprofielstations
- De geoptimaliseerde mechanische overbrenging reduceert de benodigde kracht met maximaal 25 %

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1204038
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3137
Productcode	BH3137
Cataloguspagina	Pagina 411 (C-5-2013)
GTIN	4017918018764
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	755 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	755 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

CRIMPFOX MT 2,5 - Perstang

1204038

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204038>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype

Crimpgereedschap

Persing

B-crimp

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch

0,5 mm² ... 2,5 mm²

Afmetingen

lengte

270 mm

Materiaal

Kleur

zwart

CRIMPFOX MT 2,5 - Perstang

1204038

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204038>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204038>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX MT 2,5 - Perstang

1204038

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204038>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX MT 2,5 - Perstang

1204038

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204038>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl