

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Uw voordelen

- Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
- Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
- Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop
- Per stuk geteste veiligheidsschroevendraaiers volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1205079
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3144
Productcode	BH3144
GTIN	4017918019112
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	89,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	88,6 g
Douanetariefnummer	82054000
Land van herkomst	CZ

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype

Schroefgereedschap

bouwworm

sleufkop


aansluitgegevens

Bithouder

Sleufkop

Afmetingen

Maatschets



Breedte

33 mm

lemmetbreedte

6,5 mm

lemmethoogte

150 mm

lengte

248 mm

sleutelwijdte

0 mm

Sleutelwijdte montage

0 mm

lemmetdikte

1 mm

Materiaal

materiaal

gelegeerd gereedschapstaal

Normen en bepalingen

tests

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier


1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Tekeningen

Maatschets



SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 086858



EAC

Toelatings-ID: 7500525.13.12.00701

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl