

SZG 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205121>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schroevendraaier, sleufkop, getrapt, voor testbusschroeven, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Uw voordelen

- Schroevendraaier is zeer geschikt voor testbusschroeven
- Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
- Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
- VDE-getest, voor maximale veiligheid

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1205121
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3144
Productcode	BH3144
GTIN	4017918019136
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	56,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	56,75 g
Douanetariefnummer	82054000
Land van herkomst	CZ

SZG 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205121>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	trapvormig lemmet
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"


Artikeleigenschappen

Producttype	Schroefgereedschap
bouwworm	sleufkop
Producteigenschap	Kraftform-handvat
	Tweecomponentenhandgreep
	Zeskant-afrolbescherming
	Testbussen Schroefkop

aansluitgegevens

Bithouder	testbusschroeven
-----------	------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	33 mm
lemmetbreedte	3,5 mm
lemmethoogte	100 mm
lengte	198 mm
sleutelwijdte	0 mm
Sleutelwijdte montage	0 mm
lemmetdikte	0,6 mm

Materiaal


Kleur	zilver
materiaal	gelegeerd gereedschapstaal

Normen en bepalingen


tests	IEC 60900:2004
-------	----------------

Tekeningen

Maatschets



schematekening



SZG 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205121>



Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205121>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 086858

SZG 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205121>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SZG 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205121>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl