

CRIMPFOX 10S - Perstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212045>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,14 mm² ... 10 mm², gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Uw voordelen

- De positionering van de grepen en het persprofiel zorgt voor een eenvoudige invoer van de adereindhuls
- Deze compacte perstangen zijn ontworpen voor krachtbesparend werken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212045
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4046356455732
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	516,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	439,7 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

CRIMPFOX 10S - Perstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212045>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype

Crimpgereedschap

Persing

vierkante crimp

crimpplaats 1

min. doorsnede

0,14 mm²

max. doorsnede

10 mm²

AWG min.

25

AWG max.

7

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch

0,14 mm² ... 10 mm²

doorsnedegebied AWG

25 ... 7

Afmetingen

lengte

175 mm

Materiaal

Kleur

zwart

CRIMPFOX 10S - Perstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212045>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212045>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10S - Perstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212045>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10S - Perstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212045>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl