

CRIMPFOX-RC 25 - Perstang

1212065

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212065>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 10 ... 25 mm², indent-crimp

Uw voordelen

- De CRIMPFOX-RC 10 en ...RCT 25-1 completeren het programma perstangen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en geïsoleerde buiskabelschoenen
- Alle tangen met deze bouwvorm verminderen de hoeveelheid kracht die nodig is voor het crimpen met 25 %

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212065
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3133
Productcode	BH3133
GTIN	4046356454056
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	666,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	666,9 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	indent-crimp
Producteigenschap	Doornpersing
	Tot 25% minder bedieningskracht

crimpplaats 1

max. doorsnede	10 mm ²
AWG max.	8

crimpplaats 2

max. doorsnede	16 mm ²
AWG max.	6

crimpplaats 3

max. doorsnede	25 mm ²
AWG max.	4

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	10 mm ² ... 25 mm ²
doorsnedegebied AWG	8 ... 4

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	68 mm
lengte	256 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-RC 25 - Perstang

1212065

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212065>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212065>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 25 - Perstang

1212065

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212065>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 25 - Perstang

1212065

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212065>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl