

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212343>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Persprofiel (bovendeel), voor CRIMPFOX-C50, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen (DIN 46234) 6 ... 35 mm², indent-crimp



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212343
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Z
Productcode	BH313Z
GTIN	4046356454995
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,9 g
Douanetariefnummer	82079091
Land van herkomst	DE

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212343>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpprofiel
Persing	indent-crimp
Producteigenschap	Verwisselbaar inzetstuk voor de universele perstang CRIMPFOX-C50

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	6 mm ² ... 35 mm ²
---------------------------	--

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212343>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212343>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212343>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-13.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212343>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl