

CRIMPFOX-SR 6-1 - Perstang

1212467

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212467>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimptang, voor solarverbinders MC3, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, met locator
2,5 ... 6 mm²

Uw voordelen

- Ergonomisch gevormde grepen
- Ontgrendelbare afsluitpal
- De geoptimaliseerde mechanische overbrenging reduceert de benodigde kracht met maximaal 25 %
- Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212467
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3139
Productcode	BH3139
GTIN	4046356526937
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	679,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	679,4 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-SR 6-1 - Perstang

1212467

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212467>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	vierkante crimp
Producteigenschap	Ontgrendelbare afsluitpal
	Tot 25% minder bedieningskracht
	Gecodeerde persprofielstations

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	2,5 mm ² ... 6 mm ²
doorsnedegebied AWG	14 ... 10

Afmetingen

lengte	256 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-SR 6-1 - Perstang

1212467

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212467>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212467>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-SR 6-1 - Perstang

1212467

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212467>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-SR 6-1 - Perstang



1212467

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212467>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl