

MICROFOX-S ESD - Zijknijptang

1212480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212480>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



ESD-elektronica zijknijptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1 mm-diameter

Productbeschrijving

Let op:

Vanwege de huidige uitdagingen op de mondiale inkoopmarkt is Phoenix Contact helaas gedwongen een ander ESD-conform materiaal te accepteren. De gereedschappen worden vanaf nu met kunststof handgrepen in zwart-turquoise geleverd. Dit heeft geen invloed op de werkingen en kwaliteit van de ESD-tangen.

Uw voordelen

- Openingsveer voor het gelijkmatig, moeiteloos openen
- Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
- Speciale geleidende kunststofgrepen voor langzame en gecontroleerde afvoer van elektrostatische energie
- Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
- Geschroefd precisieprofiel voor duurzame stabiliteit en optimale werkresultaten
- De metalen oppervlakken zijn fijngepolijst en gefosfateerd voor een optimale bescherming tegen corrosie en het reflectievrij werken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212480
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3152
Productcode	BH3152
GTIN	4046356527125
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	92,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	75,5 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

MICROFOX-S ESD - Zijknijptang

1212480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212480>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype

Elektronicatang

Producteigenschap

geschroefd precisieprofiel

Fijn gepolijst en geolied metalen oppervlak

Ergonomische tweecomponentenhandgreep

Gevoelige openingsveer

ESD-getest

Elektrische eigenschappen

zekering

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Afmetingen

lengte

110 mm

Materiaal

Kleur

meerkleurig

materiaal

Staal

coating

gefosfateerd

MICROFOX-S ESD - Zijkniptang

1212480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212480>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212480>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-S ESD - Zijkniptang

1212480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212480>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

MICROFOX-S ESD - Zijkniptang

1212480

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212480>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl