

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde montagerails, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 alsmede voor het afkorten van NS 15 en nulverzamelrail NLS-CU 3/10, voor de opname van 2 stansinzetstukken, eenvoudig verwisselen van de stansinzetstukken, levering zonder stansinzetstukken, met inch/metrische meetlat

Uw voordelen

- Braamvrij en spaanloos afkorten
- Krachtbesparend en gewrichtsvriendelijk zagen dankzij geoptimaliseerde hefboomoverbrenging
- Snel en handig aanpassen van de snijlengte met behulp van een aanslag
- Nauwkeurig en gelijkmatig snijden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1206256
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3115
Productcode	BH3115
GTIN	4017918166557
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21.000 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20.814 g
Douanetariefnummer	82034000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Railknipapparaten
toepassing	Montagerail en 2 perforaties voor NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 en NLS-CU 3/10
Producteigenschap	Inch/metrische meetlat 1 m met aanslagwagen
	Kan worden uitgerust met 2 perforators (optioneel)
	Zeer robuuste bouwvorm
	Braamvrij, spaanloos snijden
	Geoptimaliseerde hefboomoverbrenging
	Voor tafelmontage (schroefgaten beschikbaar)

Afmetingen

Breedte	250 mm
Hoogte	230 mm
lengte	100 mm
lengte van de meetlat	1000 mm
lengte van de hendel	860 mm
max. materiaaldikte	1,5 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig
materiaal	Staal

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206256>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206256>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl