

SF-BIT-TX 30-50 - Schroevendraaierbit



1212586

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212586>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schroefbit, Torx®, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: TX 30 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Uw voordelen

- Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212586
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	BH3149
Productcode	BH3149
GTIN	4046356590211
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,67 g
Douanetariefnummer	82079030
Land van herkomst	CZ

SF-BIT-TX 30-50 - Schroevendraaierbit



1212586

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212586>

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype

Schroefgereedschap

bouwvorm

Torx

aansluitgegevens

Bithouder

Torx®

Afmetingen

lemmethoogte

50 mm

lengte

50 mm

Materiaal

Kleur

zilverkleurig

materiaal

gelegeerd gereedschapstaal

Normen en bepalingen

tests

DIN 3126

SF-BIT-TX 30-50 - Schroevendraaierbit



1212586

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212586>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212586>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-TX 30-50 - Schroevendraaierbit



1212586

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212586>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21044202
ECLASS-15.0	21044202

ETIM

ETIM 9.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-BIT-TX 30-50 - Schroevendraaierbit



1212586

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212586>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl