

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektricienschaar, hoog knipvermogen door microvertanding op de snijvlakken, geschikt voor koper, aluminium, Kevlar-vezels en kunststof, 2-componenten greep met glijvast zacht gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare schroefverbinding

Uw voordelen

- Microvertanding voor hoge snijprestaties
- Snijkant van roestvrij staal
- Verstelbare schroefverbinding
- Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212621
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3116
Productcode	BH3116
GTIN	4046356641227
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	105 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	105 g
Douanetariefnummer	82033000
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Snijgereedschap
toepassing	Aluminium
	Koper
	Kevlar-vezels
	Kunststof
inbegrepen in de set	1405246 TF-SCRJ-POF KONF SET
Producteigenschap	Microvertanding
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	Achteraf instelbaar schroefscharnier

aansluitgegevens

Aderdoorsnede soepel	6 mm ²
----------------------	-------------------

Afmetingen

Breedte	78 mm
Hoogte	20 mm
lengte	155 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig
-------	-------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 8,00 mm
---------------------	-----------

CUTFOX-ES - Snijgereedschap

1212621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212621>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212621>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 9.0	EC000142
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl