

WIREFOX-E 10 - Stripgereedschap



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212706>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel / 1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

Productbeschrijving

Toepasbare stripmessen: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB en 1212314 WIREFOX 6SC/SB, directe vervanging: 1212152 WIREFOX 10/SB

Uw voordelen

- Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
- Stripgereedschap met ergonomisch vormgegeven tang
- Praktische geïntegreerde draadknipper
- De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212706
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3121
Productcode	BH3121
GTIN	4046356783613
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	254,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	253 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

WIREFOX-E 10 - Stripgereedschap

1212706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212706>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Stripgereedschap
toepassing	Standaard
Producteigenschap	Automatisch instelmechanisme
	Verwisselbaar stripmes
	Lengteaanslag voor het instellen van de striplengte
	Gebogen tangvorm
	Geïntegreerde draadknipper

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,02 mm ² ... 10 mm ² (stripbereik)
	1,5 mm ² (snijbereik)
doorsnedegebied AWG	34 ... 8 (stripbereik)
	16 (snijbereik)
Striplengte	2 mm ... 18 mm

Afmetingen

Breedte	20 mm
Hoogte	90 mm
lengte	191 mm

Materiaal

Kleur	zwart/groen
-------	-------------

WIREFOX-E 10 - Stripgereedschap

1212706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212706>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212706>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-E 10 - Stripgereedschap

1212706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212706>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-E 10 - Stripgereedschap



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212706>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl