


CF 500/DIE RC 10 - Crimpinzetstuk



1212244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212244>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor kabelschoenen (C-RC... en C-FC...) 0,5 ... 10 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212244
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH323Z
Productcode	BH323Z
Cataloguspagina	Pagina 511 (C-3-2019)
GTIN	4046356450027
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	66,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	66,1 g
Douanetariefnummer	84799070
Land van herkomst	DE

CF 500/DIE RC 10 - Crimpinzetstuk

1212244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212244>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpprofiel
Persing	indent-crimp
min. doorsnede	0,5 mm ²
max. doorsnede	10 mm ²

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,5 mm ² ... 10 mm ²
--------------------------	--

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	0,9 mm ... 3,7 mm
---------------------	-------------------

CF 500/DIE RC 10 - Crimpinzetstuk

1212244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212244>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212244>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE RC 10 - Crimpinzetstuk



1212244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212244>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE RC 10 - Crimpinzetstuk



1212244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212244>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl