

EB 3- 5 - Inlegbrug

1401145

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401145>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Inlegbrug, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 3, kleur: grijs



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1401145
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BE1Z2X
Productcode	BE1Z2X
GTIN	4017918020224
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,676 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,656 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	PL

EB 3- 5 - Inlegbrug

1401145

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401145>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Inlegbrug
aantal polen	3
Rastermaat	5 mm

Afmetingen

Rastermaat	5 mm
------------	------

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	Koper
Isolatiemateriaal	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

EB 3- 5 - Inlegbrug

1401145

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401145>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl